



電動滑塊 EGSP-26- -

料號: 562755
將停止供貨的產品

FESTO

With recirculating ball bearing guide

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 200 mm
尺寸	26
螺桿直徑	8 mm
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	機電式直線軸 With ball screw
參考	參考切換
螺桿類型	Ball screw
最大加速度	10 m/s ²
最高速度	0.2 ... 0.6 m/s
重複精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
防護等級	IP10
環境溫度	0 ... 40 °C
固定軸承的基本動態負載功率	2,000 N
線性導向模組的基本動態負載功率	10,318 N
轉動面積矩 2nd 度ly	16.6E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度lz	148E+03 mm ⁴
最大進給力 Fx	164 ... 212 N
線性導向模組的基本負載額定統計	16,500 N
每公尺行程的質量慣性力矩JH	0.0316 kgcm ²
恆定進給	2 ... 6 mm/U
固定軸承的基本負載額定統計	1,230 N
安裝類型	具內螺紋和定位銷
Material of end caps	壓鑄鋁 有鍍層
Material of profile	高合金鋼, 耐腐蝕
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material drive cover	壓鑄鋁 有鍍層
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼