


## 電磁線圈

# VACC-S13-18-A1-1U

料號: 562890

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301,  
24 V DC and AC.



## 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.1 W 24 V AC: 50/60 Hz, power: 2.1 VA
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	210 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合 EN 175301-803 標準
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	PA UP