

# 電磁線圈 VACC-S18-35-A1-3A

訂貨編號: 562909

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 驅動方式                  | 電控                                |
| 安裝位置                  | 可選                                |
| 開關位置指示器               | 否                                 |
| 持續通電率                 | 100%                              |
| 絕緣材料等級                | H                                 |
| 線圈的特性參數               | 230 V AC : 50/60 Hz , 功率 3.5 VA   |
| 允許的電壓波動               | -15%/+10%                         |
| CE 認證 ( 見合格聲明 )       | 符合歐盟低電壓指令                         |
| CE 標記 ( 見合格聲明 )       | 符合英國電氣設備相關規定                      |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 4 - 極高的耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 區域 III                  |
| 防護等級                  | IP65                              |
| 環境溫度                  | -20 °C...60 °C                    |
| 產品重量                  | 580 g                             |
| 電氣介面                  | 類型 A<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準 |
| 材料說明                  | RoHS 合規                           |
| 電磁線圈材料                | PA<br>鋼                           |