


底座

VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX2

料號: 563071

FESTO

孔型符合 ISO5599/-2



技術參數

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
嚮導氣源	內部的
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
工作電壓範圍 DC	24 V
浪湧強度	0.8 kV
在40°C時的可接受電流負載	2 A
污染程度	3
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex nA II T3 X
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防塵爆	Ex tD A22 IP65 T125°C X
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0
防護等級	IP65 NEMA 4 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	386 g
安裝類型	具通孔
底座的材料訊息	壓鑄鋁