

# 旋轉驅動器


## DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AL-FW

料號: 563342  
將停止供貨的產品

用於位置感測，具可調終點位置緩衝和間隙補償傳送。  
能源接口位於左側。

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	20
兩側擺動角度的設定範圍	-20 /+ 6 deg
擺動角度	180 deg
緩衝	PPVJ: 氣壓緩衝, 可調
裝配位置	任何
設計結構	齒輪齒條機構
最多的中間位置數量	1
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 10 bar
6 bar時的最大擺動頻率	2.2 Hz
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
理論扭矩在 6 bar	3.1 Nm
容許的質量慣性矩	0.001 kgm <sup>2</sup>
安裝類型	選配 具通孔 具內 (母) 螺紋
氣壓連接	M5
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
驅動軸的材料訊息	熱處理鋼
蓋子的材料訊息	鋁
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	鋁