


# 球驅動閥

## VMEM-BC-M52-M-G18

料號: 563776

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
驅動類型	機械的
寬度	20 mm
標準額定流量	500 l/min
操作壓力	2.5 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	4 mm
Instructions for use	Do not use as mechanical stop
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
Max. actuating speed for axial actuation	0.6 m/s
Max. actuating speed for side actuation	0.2 m/s
最大切換頻率	3 Hz
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
驅動力	44 N
Max. force on actuator	150 N
Max. transverse force on actuator	30 N
產品重量	182 g
安裝類型	選配 前面板安裝 具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍