


過濾器 MS9-LF-G-EUM

訂貨編號: 564106

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	9
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
最大冷凝容積	220 ml
工作壓力	0 bar...20 bar
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2000 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
蓋子材料	加強型聚醯胺
螺旋盤材料	POM
過濾器支架的材料	POM
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
安裝支架材料	壓鑄鋁
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
模組連接件材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
杯形密封材料	NBR

特性	值
螢幕材料	PA
絕緣板材質	POM