


# 端子條

## NECU-L3G8-C1-IS

料號: 565711

FESTO



### 技術參數

特性	值
連接頻率	100
裝配位置	任何
產品重量	33 g
電氣連接	8-pin 壓接式端子 直式插頭
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	12 A
浪湧強度	4 kV
端子截面	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
環境溫度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	藍色
Material electrical contact	銅合金 經過電鍍