


# 氣條

## VABM-L1-10W-G18-5

料號: 566585

FESTO



### 技術參數

特性	值
網柵尺寸	10.5 mm
閥位的最大數量	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
授權	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, H型導軌安裝	1.5 Nm
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.45 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	3 Nm
產品重量	191 g
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	M5
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	M5
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金