


電氣底座

VAVE-L1-1VL4-LP

料號: 566725

FESTO



技術參數

特性	值
極性保護	雙極
附加功能	防止火花外射
Signal status display	LED
額定工作電壓 DC	24 V 12 V
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3
擴大的環境溫度	-5 - 60 °C
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 50 °C
裝配位置	任何
產品重量	33.5 g
端子截面	0.14 mm ²
電氣連接	絞線
電纜長度	5 m
導線末端	導線末端套圈
保護性接地	還未上市
安裝類型	夾子
外殼顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA