


# 電氣底座

## VAVE-L1-1L1-LR

料號: 566726

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值                          |
|--|----------------------------|
| 極性保護   | 用於工作電壓                     |
| 附加功能   | 防止火花外射<br>保持電流的降低          |
| Signal status display                        | LED                        |
| 額定工作電壓 DC                                    | 24 V                       |
| 浪湧強度   | 0.8 kV                     |
| 污染程度   | 3                          |
| 授權   | RCM Mark                   |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU-EMV 指導原則             |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 0 - No corrosion stress    |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L          |
| 防護等級   | IP40                       |
| 環境溫度   | -5 ... 60 °C               |
| 裝配位置   | 任何                         |
| 產品重量   | 4.6 g                      |
| 端子截面   | 0.14 mm <sup>2</sup>       |
| 電氣連接   | 絞線                         |
| 電纜長度   | 0.5 m                      |
| 導線末端   | 導線末端套圈                     |
| 保護性接地  | 還未上市                       |
| 安裝類型   | 夾子                         |
| 外殼顏色   | 黑色                         |
| 材料備註   | 符合 RoHS                    |
| Material housing                             | PA                         |