


# AS-I 模組 CESA-GW-AS-PB

料號: 567032  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	75 mm x 120 mm x 83 mm
控制元件	4個鍵
狀態顯示	LCD 顯示 黃色 LED 規劃模式 綠色 LED AS-i 一般操作 綠色 LED AS-i 電壓 OK 綠色 LED PROFIBUS 主級 綠色 LED 從級編程 綠色 LED 電壓 ON 紅色 LED 配置錯誤
工作電壓	AS-i voltage 30 V DC
電流消耗	200 mA 來自 AS-interface 迴路
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
儲藏溫度	-25 ... 85 °C
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 55 °C
抗震動能力測試	符合 EN 61131-2
抗振動能力測試	符合 EN 61131-2
產品重量	460 g
Fieldbus介面, 傳輸速度	9.6 kbit/s 高達 12 mbit/s
Fieldbus介面, 連結技術	插座 Sub-D 9-pin
Fieldbus介面	PROFIBUS 符合 DIN 19245 Part 3
編程/診斷介面	串行接口 RS 232
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕