

塑膠氣管 PUN-H-1/8-BR-150-CB

訂貨編號: 567993

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 輸出直徑, 英寸 | 1/8 |
| 流量相關彎曲半徑 | 0,039 Feet |
| 最小彎曲半徑 | 0,02 Feet |
| 使用說明 | TPE-U 基於乙太網路 |
| 氣管特徵 | 拖鏈適用 |
| 取決於溫度的操作壓力 | -14,4 psi...145 psi |
| 關於工作壓力的提示 | 水: 與溫度相關的工作壓力, 參見圖表, 0 - 60°C 時最高 0.3 MPa |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰) |
| 材料的防火測試 | UL94 HB |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 適用於鋰離子電池生產 | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況: 鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 無塵室等級 | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估 |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -31 °F...145 °F |
| 產品重量 (取決於長度) | oz/ft |
| 氣動介面 | 用於快插接頭外徑 1/8" |
| 顏色 | 棕色 |
| 蕭氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | TPE-U(PU) |