


Mini 滑塊 DGSC-6-10-P-P

料號: 569792

FESTO



技術參數

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	6 mm
驅動單元的運作模式	軛鐵
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
導向	滾珠軸承籠球導向
設計結構	軛鐵動力學
位置檢測	無
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.6 MPa
操作壓力	1 ... 6 bar
Operating pressure	14.5 ... 87 psi
重複精度	0,2 mm
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	10 ... 50 °C
最大輸出力Fy	20 N
最大輸出力Fz	20 N
最大扭矩Mx	0.3 Nm
最大扭矩My	0.4 Nm
最大扭矩Mz	0.4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	12.7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	17 N
運動質量	17 g
產品重量	52 g
安裝類型	具內螺紋和定位銷
氣壓連接	M3
材料備註	符合 RoHS
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material of guide	高合金鋼
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕