

塑料氣管

PEN-5/32-SW-150-CB

料號: 569881

FESTO

標準外徑氣管，用於QS插頭連接件，聚乙烯 (不可用於食品行業)
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

特性	值
外徑, 英寸	5/32
與流量相關的彎曲半徑	0.065 Fuß
最小彎曲半徑	0.032 Fuß
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 145 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-22 ... 140 °F
產品重量視長度而定	0.067 oz/ft
顏色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS 不含黃銅和聚四氟乙烯
氣管的材料訊息	PE