

塑膠氣管 PEN-1/2-BL-150-CB

訂貨編號: 569894

FESTO



資料表

特性	值
輸出直徑, 英吋	1/2
流量相關彎曲半徑	0,196 Feet
最小彎曲半徑	0,108 Feet
氣管特徵	拖鏈適用, 用於循環量較大的應用
氣管測試條件	拖鏈適用: 符合 FN 942021 標準, > 500 萬次循環
取決於溫度的操作壓力	-14,4 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 www.festo.com 上的製造商合格聲明
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-22 °F...140 °F
產品重量 (取決於長度)	oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 1/2 " "
顏色	藍色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE