

塑料氣管

PLN-1/4-SW-150-CB

料號: 569907

FESTO

具高度耐化學腐蝕和耐水解能力



技術參數

特性	值
外徑, 英寸	1/4
與流量相關的彎曲半徑	0.105 ft
最小彎曲半徑	0.039 ft
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 203 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-22 ... 176 °F
產品重量視長度而定	0.18 oz/ft
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 1/4"
顏色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	PE