


limit switch box

SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

料號: 570527

FESTO

Analogue feedback signal from 4...20mA for monitoring process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators.



技術參數

特性	值
設計	有角的
基於標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
授權	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材料備註	符合 RoHS
測量變量	旋轉角度
測量原則	霍爾電磁
環境溫度	-20 ... 80 °C
類比輸出	4 - 20 mA
重複精度模擬輸出 ±°	1 deg
短路強度	是
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	15 ... 30 V
無效電流	12 ... 20 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	9-pin 螺紋介面 插入式
可連結的額定導體橫截面	2.5 mm ²
電纜螺紋連接	M20
容許的電纜直徑	5 ... 13 mm
最大行列長度	30 m
裝配位置	任何
產品重量	1,000 g
Material housing	鍛造鋁合金
設定選項	Teach-In 通過電接口進行示範 - 記憶
設定範圍, 記錄角度	0 ... 270 deg
防護等級	IP65
絕緣電壓	50 V
浪湧強度	0.8 kV
安全等級	III
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3