


連接電纜
NEBS-L2G4-K-5-LE4
 料號: 570919



技術參數

特性	值
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求視需求的測試條件
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
浪湧強度	0.8 kV
在40°C時的可接受電流負載	1 A
污染程度	2
防護等級	IP40
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
電氣連接 1	插座, 矩形結構 L2, 4-pin
電氣連接 2	開放式終端, 4-wire
電纜結構	4 x 0,14 mm ²
電纜直徑	4.1 mm
電纜長度	5 m
導體的額定截面	0.14 mm ²
顏色編碼, 纜芯絕緣	藍色 棕色 黑色 白色
電纜外套顏色	灰色
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
材料訊息, 絕緣軸套	PP
電纜護套的材料訊息	PVC