


被動式導向軸 ELFR-...-55- -

料號: 571437

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 1,500 mm
尺寸	55
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向 迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向軸無驅動單元
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	1 ... 3 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP20
環境溫度	-10 ... 50 °C
轉動面積矩 2nd 度ly	38.3E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度lz	41.18E+03 mm ⁴
最大輸出力Fy	300 N
最大輸出力Fz	300 N
編碼器電阻的最大遲滯	10 N
參考值, 運行表現	5,000 km
每 10 mm 行程的附加質量係數	0 g
0 mm行程時的基本重量	4,550 g
每 10 mm 行程所增加的重量	77 g
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	符合 RoHS
Material drive cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍