


# 匯流排節點 CPX-M-FB21

料號: 572221  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus接口	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) 堅固管線FOC連接, 傳出 堅固管線FOC連接, 傳入
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 Diagnostics memory
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
附加功能	模組和系統參數藉由操作單元 可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
控制元件	DIL 開關
傳輸速率	500, 2000 kbit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	一般 90 mA
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	1,255 g
用於輸出的最大位址容量	12 Byte
用於輸入的最大位址容量	12 Byte
通訊協定	Interbus
特殊總線的LED顯示	BA: 匯流排處於活躍狀態 FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: 操作電壓
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 SF: 系統錯誤 US1: 電源, 感測器電源 US2: 負載電壓
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鋁