


匯流排節點 CPX-M-FB20

料號: 572334
將停止供貨的產品

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus接口	(Rugged Line FO conn. ,input) 堅固管線FOC連接, 傳入
特殊驅動器的診斷	通道和模組導向診斷 - 模組的電壓不足 - 診斷記憶
參數配置	- 診斷行為 - 安全防護裝置反應 - 通道上的強迫輸出 - 訊號設定 - 系統參數
附加功能	模組和系統參數藉由操作單元 使用過程數據可顯示系統狀態 額外診斷介面用於操作單元
控制元件	DIL 開關
傳輸速率	500, 2000 kBit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	一般 90 mA
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	1,070 g
用於輸出的最大位址容量	12 Byte
用於輸入的最大位址容量	12 Byte
通訊協定	Interbus
特殊總線的LED顯示	BA: 匯流排處於活躍狀態 FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: 操作電壓
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 SF: 系統錯誤 US1: 電源, 感測器電源 US2: 負載電壓
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	鋁