

# 操作單位 FED-3000

料號: 573906

FESTO



## 技術參數

特性	值
深度	42 mm
高度	267 mm
長度	337 mm
最大的前面板厚度	4 mm
使用者記憶	64 Mbyte
使用者LED的數量	1
即時時鐘	是
事件列表	1,024
公式記憶	32 Kilobyte
警告	1,024
即時時鐘偏移	130 s / 月
顏色的數量	64 k
系統LED的數量	4
顯示	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	13,3"
備份電池	鋰電池, 可充電
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
顯示解析度	WXGA, 1280x800 Pixel
額定工作電壓 DC	24 V
額定操作壓力時的電流消耗	1,4 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	前面IP65, 後面IP20
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
產品重量	2,500 g
AUX接口	Sub-D 9-pin 插頭插座
印表機接口	RS232 Sub-D 插頭插座 9-pin
PC 接口	RS232 Sub-D 插頭插座 9-pin
編程介面	9,6 - 38,4 kBd
PLC 接口	9-pin RS232 RS485 插頭

特性	值
	Sub-D
USB介面	是
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS
編程軟體	FED Designer 6.10 或更高