


轉接器

VMPAL-F14-G1/8

料號: 574084

FESTO



技術參數

特性	值
容器尺寸	10
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Operating pressure	-13.05 ... 145 psi
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	35 g
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 14 mm
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金