


# 直線型門架

## DHSL-1-DGC18-DGSL10

料號: 574499

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價



### 技術參數

| 特性             | 值              |
|----------------|----------------|
| 組裝             | 線性龍門1          |
| 有效負載           | 0 ... 1 kg     |
| 驅動單元, Z 軸      | DGSL-10        |
| 驅動系統, Z 軸      | 氣壓             |
| 行程, Z 軸        | 0 ... 200 mm   |
| 終點位置的重複精度, Z 軸 | $\pm 0,01$ mm  |
| 驅動單元, Y 軸      | DGC-18         |
| 驅動系統, Y 軸      | 氣壓             |
| 中間位置, Y 軸      | x1             |
| 行程, Y 軸        | 0 ... 3,000 mm |
| 終點位置的重複精度, Y 軸 | $\pm 0,02$ mm  |