


直線型門架

DHSL-6-DGC40S-EGSA60

料號: 574519

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	線性龍門6
有效負載	0 ... 6 kg
驅動單元, Z 軸	EGSA-60
驅動系統, Z 軸	電動 具螺桿
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	$\pm 0,01$ mm
中間位置的重複精度, Z 軸	$\pm 0,01$ mm
驅動單元, Y 軸	DGC-40
驅動系統, Y 軸	氣壓
中間位置, Y 軸	x1
行程, Y 軸	0 ... 8,500 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	$\pm 0,02$ mm
中間位置的重複精度, Y 軸	$\pm 0,02$ mm