


# 垂直氣源板 VABF-L1-P3A3-M7

訂貨編號: 574592

FESTO



## 資料表

特性	值
網格尺寸	10.5 mm
最大閥位數量	1
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.45 Nm
產品重量	220 g
氣動介面, 氣口 1	M7
材料說明	RoHS 合規
板材料	精製鋁合金