



垂直壓力排氣板 VABF-L1-P7A13-G18

料號: 574595

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	16 mm
閥位的最大數量	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
授權	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.65 Nm
產品重量	350 g
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material plate	鍛造鋁合金