


插頭 NECU-M-S-A12G4-IS

訂貨編號: 575719

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝位置	可選
產品重量	38 g
電氣介面	4 針 彈簧壓接端子 M12x1 直列式插頭
插頭編碼	A
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	4 A
許用的電纜直徑	4 mm...8 mm
介面橫截面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-40 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅 鍍鎳
電觸頭材料	青銅 青銅