



# 旋轉分度盤 DHTG-220-

料號: 575741  
將停止供貨的產品

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
尺寸	220
平行提動閥	$\leq 0.04$ mm
軸向離心提動閥	$\leq 0.02$ mm
同心提動閥	$\leq 0.02$ mm
旋轉角度的重複精度	$\leq 0.03$ deg
緩衝	液壓緩衝器, 硬性特徵曲線, 可調節
裝配位置	任何
操作模式	雙動
設計結構	齒輪耦合器 齒輪齒條機構 有導向的動作順序
位置檢測	用於電感式感測器
螺距	3 ... 24 deg
操作壓力	4 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
聲壓等級	$\leq 70$ dB(A)
環境溫度	5 ... 60 °C
最大靜態軸向力	5,000 N
最大靜態拉力扭矩	500 Nm
靜態時最大徑向力	8,000 N
最大切線扭矩靜態出力	500 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	58.9 Nm
安裝類型	具通孔和對心軸套
氣壓連接	內螺紋 G1/8
Material poppet valve	鋼, 鍍鋅
材料備註	符合 RoHS
Material stops	鋼, 鍍鋅
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金