


# 阻擋氣缸 DFSP-40-25-DF-PA

訂貨編號: 576133

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 行程                    | 25 mm                             |
| 活塞直徑                  | 40 mm                             |
| 活塞桿螺紋                 | M8                                |
| 緩衝                    | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置                  | 可選                                |
| 工作模式                  | 雙作用                               |
| 結構特點                  | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒型材                 |
| 位置偵測                  | 透過近接開關                            |
| 活塞桿端部                 | 內螺紋                               |
| 訂製品                   | 活塞桿，具有內螺紋                         |
| 扭矩/導向保護               | 圓形活塞桿                             |
| 工作壓力                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| 工作介質                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )          |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度                  | -10 °C...80 °C                    |
| 衝擊力                   | 5540 N                            |
| 在切換操作期間允許的側向力         | 1108 N                            |
| 最大週期頻率                | 5 Hz                              |
| 安裝方式                  | 是否要：<br>具通孔<br>透過內螺紋安裝<br>具有附件    |
| 氣動介面                  | G1/8                              |
| 材料說明                  | RoHS 合規                           |
| 墊圈螺絲材質                | 鍍鋅鋼                               |
| 蓋子材料                  | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理                   |
| 密封件材質                 | TPE-U(PU)                         |

| 特性    | 值                 |
|-------|-------------------|
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼            |
| 滾子材料  | 鍍鋅鋼               |
| 缸筒材料  | 精製鋁合金<br>光滑陽極氧化處理 |