


端板

VMPAC-EPL-MP-SD25-O

料號: 576558

FESTO



技術參數

特性	值
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
嚮導壓力	3 ... 8 bar
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	246 g
氣壓連接, 氣口 3	G3/8
氣壓連接, 氣口 5	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強