

精巧型氣壓缸

ADNGF-20-60-PPS-A

料號: 577215

FESTO



技術參數

特性	值
行程	60 mm
活塞直徑	20 mm
基於標準	ISO 21287
緩衝	PPS: 終端自調式氣壓緩衝
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 型材缸筒
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	導向桿具軛鐵
Operating pressure MPa	0.19 ... 1 MPa
操作壓力	1.9 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
在端點位置的衝擊能量	0.2 J
緩衝長度	3 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	141 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
0 mm行程時的運動質量	60 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	11 g
0 mm行程時的基本重量	161 g
每 10 mm 行程所增加的重量	26 g
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material of flange screw	鋼
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	TPE-U(PUR)
Material end plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	高合金鋼
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy