

# L 型快插式螺紋接頭，加長型 NPQH-LL-G18-Q4-P10

訂貨編號: 578263

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值   |
|-------------------|---|
| 尺寸                | 標準  |
| 公稱通徑              | 3 mm  |
| 氣管插入深度            | 13 mm                                       |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈   |
| 安裝位置              | 可選  |
| 設計                | L 型，加長                                      |
| 套組規格              | 10  |
| 結構特點              | 推挽原理  |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 MPa...2 MPa<br>-13.775 psi...290 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...20 bar                          |
| 關於工作壓力的提示         | 水：0 - 50°C 時最高 0.6 MPa                      |
| 證書簽發機構            | NSF C0523185                                |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰） |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 3 - 高耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 無塵室等級             | 4 級，符合 ISO 14644-1                          |
| 適合食品產業使用          | 參見合規性聲明<br>NSF/ANSI 169                     |
| 環境溫度              | 0 °C...150 °C                               |
| 標稱扭矩              | 6 Nm  |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                       |
| 產品重量              | 25.7 g                                      |
| 安裝方式              | 外六角，A/F 13 mm                               |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 G1/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 4 mm                                |
| 材料說明              | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質              | 鍍鎳黃銅  |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 螺紋密封件材料  | FPM    |
| 保護環材料    | PEI    |
| 釋放環材料    | 鍍鎳黃銅   |
| 氣管密封件材料  | FPM    |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料    | PEI    |