

L 型快插式螺紋接頭，加長型 NPQH-LL-G18-Q8-P10

訂貨編號: 578265

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 6 mm |
| 氣管插入深度 | 16 mm |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | L 型，加長 |
| 套組規格 | 10 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa...2 Mpa -13.775 psi...290 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...20 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa |
| 證書簽發機構 | NSF C0523185 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--] 水 (液態，無冰) |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | 4 級，符合 ISO 14644-1 |
| 適合食品產業使用 | 參見合規性聲明 NSF/ANSI 169 |
| 環境溫度 | 0 °C...150 °C |
| 標稱扭矩 | 6 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20% |
| 產品重量 | 36.1 g |
| 安裝方式 | 外六角，A/F 13 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G1/8 |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 8 mm |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 螺紋密封件材料 | FPM |
| 保護環材料 | PEI |

| 特性 | 值 |
|----------|--------|
| 釋放環材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 氣管密封件材料 | FPM |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料 | PEI |