


雙耳軸支座 LBN-8/10

料號: 6057

FESTO

用於旋轉安裝的氣壓缸 ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------------|--------------------------|
| 尺寸 | 8/10 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| 環境溫度 | -40 ... 150 °C |
| 產品重量 | 20 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material mounting | 鋼 經過電鍍 |
| Material mounting pin | 鋼 經過電鍍 |
| Material lock | 彈簧鋼, 電鍍 |