

# 耳軸支座 LBN-12/16

訂貨編號: 6058

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	12/16
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 1% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	40 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	鋼 鍍鋅
螺栓材料	鋼 鍍鋅
鎖的材料	彈簧鋼，鍍鋅