



氣電轉換器

PE-1/8-1N

料號: 6217

FESTO



技術參數

特性	值
授權	CCC
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
操作壓力	0 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
開關輸出	接觸類型
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	轉接開關
最大開啟點	2 bar
最小關閉點	0.5 bar
最大切換頻率	1 Hz
最小負載電流	100 mA
工作電壓範圍 AC	12 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	12 ... 250 V
電氣連接	螺紋介面
安裝類型	選配 在1n安裝框架上 具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/8
產品重量	40 g
外殼的材料訊息	壓鑄鋁 PA 鋼
材料訊息, 開關接觸	銀
材料訊息, 電氣連接	黃銅
膜片的材料訊息	TPE-U(PU)
防護等級	IP00, IP20 具防護帽