

# 快鎖接頭 CK-1/4-PK-4-KU

訂貨編號: 6256

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	3.4 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封邊
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	5.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有螺帽
管接螺帽材料	POM
旋入螺釘的材料	POM
材料說明	RoHS 合規