


或閘 OS-PK-3

訂貨編號: 6684

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	「或」功能
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
安裝方式	具通孔
標準標稱流量	120 l/min
工作壓力	1.6 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	POM
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公稱通徑	2.4 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	9 g
氣動介面，氣口 3	PK-3
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR