

# 垂直氣源板 VABF-S2-2-P1A14-N12

訂貨編號: 8000550

FESTO



## 資料表

特性	值
寬度	54 mm
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	1 和 14 的替代壓力供應
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
入口壓力 1	0.5 bar...10 bar
氣源壓力 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
氣源壓力 1 psi	7.25 psi...145 psi
標準標稱流量	2800 l/min
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	605 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁