


齒輪箱

EMGC-40-P-G12-SEC-67

料號: 8000598
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	40 mm
Motor flange size	67 mm
扭轉時的反衝	0.67 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	12:1
最大輸入速度	6,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	10 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.04 kgcm ²
Max. output torque	12.5 Nm
最大功效	92 %
抗扭力	0.85 Nm/arcmin
產品重量	550 g
Interface code, motor out	40G
Interface code, motor in	67A
材料備註	符合 RoHS