



垂直氣源板 VABF-S4-2-P1A14-N18

訂貨編號: 8000694

FESTO



資料表

特性	值
寬度	18 mm
基於標準	ISO 15407-2
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	1 和 14 的替代壓力供應
工作壓力	1 MPa 10 bar
標準標稱流量	430 l/min
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	140 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
氣動介面, 氣口 1	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁