

嚮導管路 NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

料號: 8001373

FESTO

Connected to the motor controller; the other end comprises individual leads.



技術參數

特性	值
電氣連接	25-pin 直式插頭/一端為開放端 Sub-D / -
電纜長度	3.2 m
電纜直徑	7 mm
電纜結構	已屏蔽
防護等級	IP40 裝配狀態
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
電纜外套顏色	灰色
外殼顏色	灰色