



連接電纜

NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

料號: 8001374

FESTO



技術參數

特性	值
Cable identification	Without inscription label holder
電氣連接	25-pin 直式插頭 Sub-D / Sub-D
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	有角的
Electrical connection 2, connection type	插頭插座
Electrical connection 2, cable outlet	直的
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	25
Electrical connection 2, occupied pins/wires	25
Electrical connection 2, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
電纜長度	1 m
電纜屬性	標準
電纜直徑	7 mm
電纜結構	已屏蔽
防護等級	IP40
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	0 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
外殼顏色	灰色