


氣源處理裝置 FRC-3/8-D-MIDI-A-MPA

訂貨編號: 8002263

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器
最大冷凝容積	43 cm ³
過濾等級	40 μm
保護罩	金屬保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準標稱流量	2000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1440 g
安裝方式	管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC