

# 過濾調壓閥

## LFR-3/8-D-7-MINI-MPA


料號: 8002302

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

輸出最高氣壓 7 bar, 具金屬防護罩和壓力錶.具手動冷凝水排放裝置.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



### 技術參數

| 特性               | 值                                      |
|------------------|--|
| 尺寸               | Mini型                                  |
| 系列               | D                                      |
| 驅動器鎖             | 旋轉手柄, 具鎖定                              |
| 裝配位置             | 垂直 +/- 5°                              |
| 過濾等級             | 40 µm                                  |
| 冷凝水排放            | 手動旋轉                                   |
| 設計結構             | 過濾調壓閥具壓力錶                              |
| 最大冷凝物容積          | 22 cm <sup>3</sup>                     |
| 杯罩保護             | 金屬保護杯罩                                 |
| 壓力錶              | 具壓力錶                                   |
| 操作壓力             | 1 ... 16 bar                           |
| 壓力控制範圍           | 0.5 ... 7 bar                          |
| 最大壓力遲滯           | 0.2 bar                                |
| 標準額定流量           | 1,700 l/min                            |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                     |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 儲藏溫度             | -10 ... 60 °C                          |
| 輸出口的空氣純淨度        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體  |
| 介質溫度             | -10 ... 60 °C                          |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                          |
| 產品重量             | 460 g                                  |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具配件<br>選配                      |
| 氣壓連接, 氣口 1       | G3/8                                   |
| 氣壓連接, 氣口 2       | G3/8                                   |
| 材料備註             | 符合 RoHS                                |
| Material housing | 牙鑄鋅                                    |
| Material bowl    | PC                                     |