


# 過濾調壓閥 LFR-1-D-5M-MAXI-A-MPA

訂貨編號: 8002331

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	5 $\mu\text{m}$
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
最大冷凝容積	80 $\text{cm}^3$
保護罩	金屬保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準標稱流量	8000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
環境溫度	5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
產品重量	1470 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1
氣動介面, 氣口 2	G1
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅

特性	值
碗罩材料	PC