


# 移載模組

## EHMY-RP-EGC-220-TB-HD- -

料號: 8004610

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 2,000 mm
Required flatness of the mounting surfaces	0.1 mm/m
裝配位置	水平
設計結構	Electromechanical linear module 具齒輪皮帶
位置檢測	用於近接感測器
重複精度	±0,1 mm
循環功率	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP40
環境溫度	5 ... 45 °C
材料備註	符合 RoHS