


氣條

VABM-L1-18W-G38-12-G

料號: 8004920

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	19 mm
裝配位置	任何
閥位的最大數量	12
授權	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	2,785 g
嚮導氣口 12/14	G1/8
嚮導排氣口 82/84	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G3/8
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
氣壓連接, 氣口 5	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金